

多くのご要望をいただき、遂に製品化!!

簡単設置で強力ガード!

中型シャッターガード(Mタイプ)

- 工事不要の差込式。設置するだけで、シャッターの強度が大幅に上がる!
- BCP対策と共にシャッターを交換するリスクを軽減する。
- 手動式・電動式のどちらのシャッターにも対応

特許
取得

防災

防犯

工事
不要

日本製

大切な高額な設備・精密機器などの資産や工場・倉庫・施設・
店舗内の商品財産を“**強風・盗難**”から守ります!

[シャッターサイズ:間口W5000×H3500]



株式会社 沢田防災技研


台風・防風対策に**抜群**の効果！設置するだけでシャッターが**驚きの強度**に！

- 間口3.5～6.5mまでのシャッターに対応！ ● 工事不要な差込式タイプ ● 手動式・電動式どちらのシャッターにも対応
- 防犯対策も効果あり ※詳しくは、製造元・販売店までお問い合わせください。

設置例 シャッター1枚あたりの面積が、20㎡つき1セット必要です。

取付工事不要 ■ 差込式モデル (1セットは内・外側各1本)

1セットの対応シャッター面積**最大20㎡**まで




● 取付工事不要の『差込式モデル』のシャッター設置例 ※(左右共に電動シャッター)



取付工事必要 ■ 手動式モデル/連動式モデル※1

1セット対応シャッター面積**最大40㎡**まで※2



- ※1: 工事を伴うモデルは、すべて現場調査が必要になり、オーダーメイドとなります。
- ※2: シャッター1枚あたりの面積が20㎡以上になりますと、セット数が増えます。例:) 40㎡の場合、2セット必要です。

現場に合せたご要望など、お客様の希望に合わせてオーダーメイドの「手動式モデル」「連動式モデル」の最適なモデルを専門の担当がご提案します!!

※詳しくは、製造元・販売店までお問い合わせください。

主要仕様 (シャッター面積20㎡対象)

用途	防風対策		防犯対策	
	SG-CL 3500	SG-CL 4500	SG-C 3500	SG-C 4500
型番	SG-CL 3500	SG-CL 4500	SG-C 3500	SG-C 4500
対応間口(mm)	3,500～5,000	4,500～6,500	3,500～5,000	4,500～6,500
1本あたり総重量(Kg)	18.3	23.0	18.3	23.0
セット内容	1セット:2本 (シャッターの屋内・屋外側に設置)		1セット:1本 (シャッターの屋内側に設置)	
素材	アウター・インナー共にアルミ合金押出形材			
アンカー	ステンレス			

※下記イラストの赤線で描かれている部分をアンカーといいます。




※アンカー形状が合わない場合はご相談ください。

設置可能なスラット形状


設置可能

シャッタースラット断面図



スチールスラット (標準シャッター) スチールスラット (重量シャッター) スチールスラット (軽量シャッター)

設置不可能



スチールスラット (重量シャッター) アルミスラット (軽・重量シャッター)

製品強度最終試験 [平成25年12月5日(木)/日本建築総合試験所(大阪・吹田市)]

試験名 耐風圧性能強度試験 結果 **2800Pa**までの耐風圧性能を記録

設置手順 (差込式モデル)

防風対策の場合 屋外側と屋内側に、それぞれ1本ずつシャッターを挟み込むように設置。※屋内側は屋外側よりも少し上に設置します。



シャッターを閉め、シャッターガードのノブをおさしたまま、設置する高さを決めます。



片方の隙間(スラットとガイドレールの間)にアンカーを差し込みます。



ノブボルトを締め、本体部分を伸ばして、もう片方の隙間に差し込みます。



ノブボルトを2箇所しっかりと固定します。



屋外側の設置完了です。



同様の手順でもう屋内側にも設置して完了です。*1

※1: 設置する高さは、屋内側よりも少し下で、シャッターを挟み込むように設置します。

- 【注意事項】 ● シャッター開閉時には必ず外してください。 ● 防火シャッターには設置しないでください。 ● 2人で設置することをお勧めします。 ● シャッターガード着脱時の周囲確認、頭上・足元の確認をお願いします。 ● 防犯対策の場合は、屋内側のみのシャッターの下部に設置。

【製造元】

株式会社 **沢田防災技研** **0120-0022-70**
 〒680-0941 鳥取市湖山町北2丁目522-2 セコム山陰 ITラボラトリー内

Free Call

【販売元】

「シャッターガード」でご検索ください!